

| Согласовано | | | Взам. инв. № | | | Инв. № подл. | | | Подп. и дата | | |
|-------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Примечание | |
|--------------|--------|------|----------------|--|------|--------------------------------|------------|------|
| | | | | контакта, серая D-DS2.5-TW, арт. 11060000157 | | | | |
| | | 22 | XT4 (1-4) | Маркировка клемм, 1.10, ширина 5,2мм, | 1 | | Degson | |
| | | | | ZB5-10P-19-40Z(H), арт. 92118900295 | | | | |
| | | 23 | SF1.PE, SF2.PE | Клемма заземления 3-х контактная Push-in, | 2 | | Degson | |
| | | | | Сечение: 0,14-2.5 мм2, Цвет: | | | | |
| | | | | желто-зеленый, DS2.5-TW-PE, арт. 11040000040 | | | | |
| | | 24 | | Держатель маркировки для концевого стопора | 3 | | Degson | |
| | | | | E-PC DLM2, арт. 11060000214 | | | | |
| | | 25 | | Концевой стопор E-PC, арт. 11060000073 | 7 | | Degson | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Шкаф распределительный | | | | |
| | | 26 | | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, | 1 | | DKC | |
| | | | | 35x15мм L= 2000 мм , арт. 02150 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Кабели и провода | | | | |
| | | 30 | 1WF1, 1WF2 | Шнур оптический NTSS дрс LC/UPC-LC/UPC | 2 | | NTSS | |
| | | | | 50/125 3.0мм 15м черный LSZH (патч-корд), | | | | |
| | | | | арт. NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-15-BL | | | | |
| Согласовано | | 31 | | Провод установочный, | 10 | (м) | Снабкад. | |
| | | | | арт. ПуГВнг(A)-LS 1 X 1,5 Красный | | | | |
| | | 32 | | Провод установочный, | 10 | (м) | Снабкад. | |
| | | | | арт. ПуГВнг(A)-LS 1 X 1,5 синий | | | | |
| | | 33 | | Провод установочный, | 5 | (м) | Снабкад. | |
| | | | | арт. ПуГВнг(A)-LS 1 X 1,5 желто- зеленый | | | | |
| | | 34 | | Наконечник штыревой втулочный, | 40 | шт. | | |
| | | | | арт. НШВИ 1,5 - 12 EKF PROXIMA | | | | |
| | | 35 | | Наконечник кольцевой 1,5 x 6мм., | 3 | шт. | | |
| | | | | арт. НКИ 1,5 - 6. | | | | |
| Взам. инв. № | | 36 | | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный, | 4 | (м) | DKC | |
| | | | | арт. 00962RL | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 58252232.425200.0027.010.53.B4 | | Лист |
| | | | | | | | | 2 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата | | | |