






- Кронштейн предназначен для установки на верхнем риселе секции 3 СР.
- Детали поз.2, 3, 4 соединить сварным швом Н1, детали поз.3, 4 закрепить к риселю секции СР.
- Точность установки поз.2-4 ± 2 мм.
- * — Размеры для справок.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Детали		
		1	1-13-2376.09.1.1	Скоба	1	
		2	1-13-2376.09.1.2	Планка	1	
		3	1-13-2376.09.3.1	Косынка левая	1	
		4	1-13-2376.09.3.1-1	Косынка правая	1	
				Стандартные узлы		
		5		Гайка М20.6Н5.0121 ГОСТ 5915-70	4	
		6		Шайба А20.02. Ст3.0121 ГОСТ 11371-70	2	

						1-13-2376.09.3					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Верхний кронштейн						
Разраб		Васильченко	В.В.	25.5.26							
Проверил		Исаков	В.В.	25.05.26							
Н.контр.		Сухецкий	В.В.	25.05.26							
Утвердил		Исаков	В.В.	25.05.26							
Лист Б-ПН-0-12 ГОСТ 19903-2015 325-0912С-сб-12 ГОСТ-19281-89						Лист		Масса		Масштаб	
										5	1:2.5
						Лист		Листов 1			
Лист Б-ПН-0-12 ГОСТ 19903-2015 325-0912С-сб-12 ГОСТ-19281-89						АО "ВНИИ им Вегенеева"					

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дубл.	Подп. и дата